

**Ravna ščetka Jeklena žica 0,30 mm, Tip: 10X20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Razred artikla	57H

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjena v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Dolžina spon L ₂	20 mm
Celotna dolžina L	67 mm
Ø spon D ₂	10 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Vrsta izdelka	Ravna ščetka