



## Delavniška garnitura, Število orodij: 36



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955018 36
GTIN	4067263934950
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

#### Primerno za:

**Delavniški vozički GARANT** z v celoti izvlečljivimi predali in mero predalnega rastra **20G x 16G** oziroma 500 x 400 mm (Š x G).

Delavniški vozički art. 914520–914582.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955018: 1 St.

Viličasto obročni ključ HOLEX art. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Dvostranska raglja HOLEX, 1/2-colska, art. 640190, vel. 1/2: 1 St.

Podaljšek HOLEX, 1/2-colski, art. 641020, vel. 125; 250: po 1 kos

T-ročaj HOLEX, 1/2-colski, art. 641320 vel. 295: 1 St.

Kardanski zglob HOLEX, 1/2-colski, art. 641620 vel. 1/2: 1 St.

12-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/2-colski, art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kos

12-kotni nasadni ključ HOLEX, dolgi, 1/2-colski, art. 642520, vel. 17; 19; 21: po 1 kos

Ploščati izvijač HOLEX art. 660701 vel. 3,5; 5,5: po 1 kos

Kratki ploščati izvijač HOLEX art. 664201 vel. 5,5: 1 St.

Izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668401 vel. 1; 2: po 1 kos

Kratki izvijač za profil Phillips HOLEX art. 668471 vel. 2: 1 St.  
 Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 703000 vel. 180: 1 St.  
 Klešče papiga HOLEX art. 706151 vel. 250: 1 St.  
 Ključavničarsko kladivo HOLEX art. 750125, vel. 300: 1 St.

## Tehnični opis

Globina	400 mm
Uporabna površina predalov v G	20×16
Globina v G	16
Širina	500 mm
Širina v G	20
Izvedba	Za predal delavniškega vozička
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Primerno za delavniško pohištvo	Delavniški voziček
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613950 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613950 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613950 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613950 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613950 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613950 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613950 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613950 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613950 8
Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2	640190 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 125 mm	641020 125

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 250 mm	641020 250
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm	641320 295
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641620 1/2
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm	642120 13
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm	642120 14
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm	642120 15
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm	642120 16
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642120 17
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm	642120 18
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642120 19
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642120 21
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm	642120 22
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm	642120 24
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 17 mm	642520 17
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 19 mm	642520 19
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski Zev ključa 21 mm	642520 21
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3,5 mm	660701 3,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 5,5 mm	660701 5,5
Izvijač, ploščati, kratek Širina konice b 5,5 mm	664201 5,5
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 1	668401 1
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 2	668401 2
Izvijač za profil Phillips, kratek Velikost križne zarez 2	668471 2
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle Celotna dolžina 180 mm	703000 180
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 250 mm	706151 250
Ključavničarsko kladivo Masa brez ročaja 300 g	750125 300
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955018	952001 955018

