

**HOLEX****Ščetka za površino Medeninasta žica 0,20 mm, Ø ščetke D1: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574775 50
GTIN	4067263935032
Razred artikla	57H

**Opis****Izvedba:**

Ščetke za površino z držalom Ø 6 mm.

**Uporaba:**

Na premih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali stacionarnih brusnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka malih do srednje velikih površin.

**Tehnični opis**

Debelina ščetin	0,2 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	50 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	10500 min <sup>-1</sup>
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Vrsta izdelka	Ravna ščetka

