

**HOLEX****Delavniška garnitura, Število orodij: 23****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955015 23
GTIN	2050002075467
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

**Primerno za:**

Delavniški vozički art. 914520–914582.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955015: 1 St.

Pomično merilo HOLEX art. 410200, vel. 150: 1 St.

Tračni meter HOLEX art. 462010 vel. 3: 1 St.

Vodna tehtnica iz aluminija HOLEX art. 467435 vel. 300: 1 St.

Viličasto obročni ključ HOLEX art. 613950 vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 kos

Ploščati izvijač HOLEX art. 660701, vel. 3,5; 5,5; 7: po 1 kos

Izvijač HOLEX za profil Phillips art. 668401 vel. 1; 2; 3: po 1 kos

Kombinirane klešče iz vanadija HOLEX art. 703000 vel. 180: 1 St.

Klešče papiga HOLEX art. 706151 vel. 250: 1 St.

Polokrogle klešče HOLEX, zakrivljene, art. 713600, vel. 200: 1 St.

Stranske ščipalne klešče HOLEX art. 725250, vel. 160: 1 St.

Univerzalni nož HOLEX art. 845039 vel. 160: 1 St.

**Tehnični opis**

Širina	500 mm
Globina v G	16
Širina v G	20
Globina	400 mm
Število orodij	23
Uporabna površina predalov v G	20×16
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Primerno za delavniško pohištvo	Delavniški voziček
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955015	952001 955015
Pomično merilo Nonij 1/20 Merilno območje 150 mm	410200 150
Tračni meter Dolžina traku 3 m	462010 3
Vodna tehtnica iz aluminija Dolžina 300 mm	467435 300
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613950 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613950 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613950 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613950 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613950 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613950 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613950 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613950 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613950 8
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 3,5 mm	660701 3,5
Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 5,5 mm	660701 5,5

Izvijač, ploščati, z močnim ročajem Širina konice b 7 mm	660701 7
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 1	668401 1
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 2	668401 2
Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem Velikost križne zarez 3	668401 3
Kombinirane klešče iz vanadijevega jekla, svetle Celotna dolžina 180 mm	703000 180
Klešče papiga, s prevleko iz umetne mase Celotna dolžina 250 mm	706151 250
Polokrogle klešče, zakrivljene, svetle Celotna dolžina 200 mm	713600 200
Stranske ščipalne klešče, svetle Celotna dolžina 160 mm	725250 160
Univerzalni noži z ročajem iz cinkove tlačne litine 18 mm Celotna dolžina 160 mm	845039 160