


**Garant****Nosilec rezila Vario plus eco, konveksni za plano zarezovanje, desno, Ø območja zareze D1 / D2: 26/34mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274512 26/34
GTIN	4067263934967
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	16 mm
Serija	Eco
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
minimalni Ø 1. zareze $D_1$	26 mm

## Podatkovni list

minimalni $\varnothing$ 1. zareze $D_2$	34 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze $w$	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila