

**Garant****Nosilec rezila Vario plus eco, konveksni za plano zarezovanje, desno, Ø območja zareze D1 / D2: 51/67mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274512 51/67
GTIN	4067263934998
Razred artikla	21U

## Opis

**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

## Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze $D_1$	51 mm
Serija	Eco
minimalni Ø 1. zareze $D_2$	67 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749

## Podatkovni list

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	16 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze $w$	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila