

Garant

Nosilec rezila Vario plus eco, konveksni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zareze D1 / D2: 105/143mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 274513 105/143 |
| GTIN | 4067263950417 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo/ D_2 = maksimalni Ø za 1. zarezo.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 18 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 105 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | Št. 273656–273749 |
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 143 mm |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Serija | Eco |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Širina zareze w | 2 mm |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |