

**Garant****Nosilec rezila Vario plus eco, konkavni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zarez D1 / D2: 26/34mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274515 26/34
GTIN	4067263950516
Razred artikla	21U

## Opis

**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

## Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	16 mm
minimalni Ø 1. zarez D <sub>1</sub>	26 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
Serijska	Eco

## Podatkovni list

minimalni $\varnothing$ 1. zareze $D_2$	34 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	2 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila