

Mitutoyo**Absolutna merilna ura odčitavanje 0,01 mm, Merilno območje: 25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434065 25
GTIN	4946368850290
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.

- **Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).**
- **S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.**
- **Enostavno branje vrednosti zaradi velikega digitalnega/analognega zaslona.**
- **Na voljo model z digitalnimi koraki po 0,5 µm.**
- **Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.**
- **Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.**
- **Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.**
- **Alarm nizke napetosti, napake pri nastavitvi, napake senzorja, prelivanja zaslona itd.**
- **Zaslon vrtljiv za 330°.**
- **Funkcijska ključavnica ščiti merilno uro pred nepooblaščno uporabo.**

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov s $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Podatki:

- **Absolutni linearni kodirnik z elektrostatično zmogljivostjo.**

- **Frekvenca merjenja (MAX/MIN/RANGE): 50× na sekundo.**
- **Premer držaja: 8 mm.**
- **Merilni nastavek: karbidna krogla, navoj M2,5×0,45.**
- **Življenjska doba baterije: približno 2700 ur neprekinjene uporabe.**

Obseg dobave:

Digitalna merilna ura z 1 baterijo CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Tip baterij	Gumbasta baterija
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Kalibriranje	C1
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno območje	0 - 25 mm
Debelina ohišja	44,2 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Merilna sila	≤ 1,8 N
Dolžina vpenjalnega stebra	19,5 mm
Ø ohišja	59 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,02 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Standard	Tovarniški standard
Višina števil	11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem	ne
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Funkcija prednastavitve	da

Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100