

mimatic
Tool Systems**Osnovno držalo PolySAW z izvrtino, Tip: 19/30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Razred artikla	29B

Opis**Izvedba:**

Pritrditev listov z enim vijakom v središču. **Vmesnik Quadrogon** za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

Uporaba:

Na kombiniranih nasadnih trnih za rezkarje. **Le z listi PolySAW-G.**

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.

z notranjim hlajenjem: da

Ø vratu d_1 : 30 mm

Ø osnovnega držala d_2 : 32 mm

Dolžina vratu L_1 : 20 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 42,5 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 16 mm

Vpenjalna ploščica: 219846

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	42,5 mm
--------------------------------------	---------

Dolžina vratu L ₁	20 mm
Vpenjalni vijak	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Ø vratu d ₁	30 mm
Vpenjalna ploščica	219846
Ø osnovnega držala d ₂	32 mm
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219838
Vpenjalna ploščica	219846