

Yale

Verižno dvigalo Yalelift 360°, Nosilnost: 5t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086025 5
GTIN	4025092941136
Razred artikla	08X

Opis

Izvedba:

Vsak verižni škripec je tovarniško preizkušen na preobremenitev, dobava z obratovalnimi navodili in zapisnikom o preizkusu.

Verižna dvigala so vrtljiva za 360° kar omogoča upravljanje z vseh položajev. Načrtovana so za težke obremenitve. Ustrezajo najnovejšim evropskim varnostnim predpisom. Upravljavca dvigala ni več prisiljen delati v nevarnem območju tovora.

Napotek:

Nosilnost do 20 t, zbiralnik verige in zaščita pred preobremenitvijo po ponudbi.

Izvedba z vgrajenim podvozjem, pocinkana izvedba in ATEX na zahtevo.

Tehnični opis

Dvižna sila pri nazivnem bremenu	34 daN
Normalna višina dviga	3 m
Nosilnost	5000 kg
Število verig	2

Nosilnost t	5 t
Masa	48 kg
Vrsta izdelka	Škripci