

Garant**Rezkalna glava za kotno rezkanje, radij = 1,0 mm, HB730, Ø D h10: 25mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 210230 25 |
| GTIN | 4045197523006 |
| Razred artikla | 21M |

Opis**Napotek:**Orientacijske vrednosti za $a_{p,max} \leq 0,5 \times D$.**Tehnični opis**

| | |
|---|---------------------|
| Ø rezila D | 25 mm |
| Dolžina rezil L_2 | 19 mm |
| Dolžina glave I | 32 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,11 mm |
| Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,09 mm |
| Velikost vpenjalnega trna | 24 mm |
| Zaokrožitev kota r_v | 1 |
| Število rezil Z | 4 |
| Serija | TopCut |
| Zvrst | HB730 |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | N |

| | |
|--|---|
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3 × D pri robljenju mm |
| Delovna širina ae pri rezkanju z notranjim hlajenjem | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D mm |
| primerni vpenjalni trn | ne |
| Vrsta izdelka | GARANT TopCut Rezalni vložki za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 210 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 170 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 150 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 130 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | 110 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 50 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | pogojno primerno | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 80 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 160 m/min | K |
| Olje | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |
| Zrak | primerno | | |

Pribor

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Montažni ključ Tip 21X5 | 219987 21X5 |
| Adapter za momentni ključ Tip 21X5 | 219986 21X5 |