

**Garant**

**Nosilec rezila Vario plus Eco, konkavni za plano zarezovanje, levo, Ø območja zarez D1 / D2: 110/170mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274523 110/170
GTIN	4067263962427
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Vpenjalno držalo št. 274500–274503, 274530, 274531.

**Pazi:**

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

**Napotek:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. zarezo/ $D_2$  = maksimalni Ø za 1. zarezo.

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
minimalni Ø 1. zarez D <sub>2</sub>	170 mm
Serijska	Vario Plus Eco
minimalni Ø 1. zarez D <sub>1</sub>	110 mm

maksimalna globina rezanja $t_{maks}$	28 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Širina zareze w	4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila