

## ejendals

**Delovne rokavice, par Tegera® 9125, Velikost rokavic: 11**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094398 11
GTIN	7392626027404
Razred artikla	04R

### Opis

#### Izvedba:

**Tegera® 9125.** Rokavica iz vodoodbojnega  **sintetičnega usnja** (Microthan®) z oblazinjeno površino na dlani. Teksturirana površina za boljši **oprijem na suhih in mokrih površinah**. Z odsevnim trakom na zadnji strani dlani za večjo vidljivost. Kratka izvedba z ojačanim kazalcem.

#### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

#### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Posebej ozek kroj. Je eno številko manjše.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	TEGERA PRO 9125
Velikost rokavic	11
Vsebina	6
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
EN 388	2122X

Nosilni material	Poliester
Prevleka	Umetno usnje
Različica prevleke	Brez prevleke
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	siva/črna/rumena
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Umetno usnje
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice