

## ejendals

### Rokavice za varilce, par Tegera® 19, Velikost rokavic: 10



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094121 10
GTIN	7392626001992
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 19.** Vsestranske varilne rokavice iz cepljenega brazdastega govejega usnja. Posebej robustne in odporne. Z elastičnim zapestjem za boljše prileganje. Odporne na kontaktno toploto do 100 °C. Podložene.

##### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

#### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	TEGERA 19
Velikost rokavic	10
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	320 - 365 mm
Nosilni material	Cepljeno brazdasto goveje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke

Vsebina	1
Material	Cepljeno brazdasto goveje usnje
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Heavy Duty
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Tip A
Varilni postopek	MIG/MAG
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce