


**Centrični vpenjalnik, Širina: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363300 120
GTIN	4067263950684
Razred artikla	30N

**Opis****Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti plazemsko nitrirano in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.
- Z vmesnikom za avtomatizacijo.
- Vključno z izvrtinami za sistem za pozicioniranje LANG, ki omogočajo prilagoditev na GARANT ZeroClamp in EROWA ITS148 (samo art. 363300 75) prek vmesne plošče.

**Uporaba:**

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

**Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 363310 – 363324.

**Obseg dobave:**

Osnovno telo, vreteno, matice za vretena.

**Dodatni pribor:**

Momentni ključ art. 656050, nastavek nasadnega ključa art. 642229 12 (za vel. 75), art. 642229 13 (za vel.120) vpenjalniki art. 363081 80 in 361165 CS1, vpenjalni sorniki GARANT art. 363190, adapterske plošče art. 363079, 363080, 363085, konzola za povečanje višine art. 363090 (v kombinaciji z art. 363079), montažna postaja art. 358595 52/96.

**Napotek:**

Primerni čeljustni nastavki art. 363310 – 363324 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti.

**Tehnični opis**

Masa	9,5 kg
B	125 mm
Širina	120 mm
Višina H	65 mm
L	180 mm
Maksimalna vpenjalna sila	28 kN
maksimalni zatezni moment	100 Nm
Barvna koda	HOLEX ZS 120
Medosna razdalja	96 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež