

ejendals

Rokavice za varilce, par Tegera® 130A, Velikost rokavic: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094103 11
GTIN	7340118312422
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 130A. Rokavice za varilce brez podloge z zelo dobrim občutkom za dotik in ojačanim kazalcem. Šivi vsebujejo **nit Kevlar®** za uporabo v zahtevnih delovnih okoljih. Odporno proti **kontaktni toploti do 100 °C.**

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	TEGERA 130A
Velikost rokavic	11
Lastnosti rokavic	Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba	za večkratno uporabo
Dolžina	300 - 350 mm
Nosilni material	Brazdasto kozje usnje
Različica prevleke	Brez prevleke

Vsebina	12
Material	Brazdasto kozje usnje
Področje uporabe	Heavy Duty
Kontaktna vročina do	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Varilni postopek	WIG
Barva	rumena/bela
Standard	EN 407
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne rokavice za varilce