

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 877, Velikost rokavic: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094313 7
GTIN	7340118397979
Razred artikla	04R

Opis

Izvedba:

Tegera® 877. Izjemno tanek material za visoko udobje nošenja z največjo občutljivostjo. Antistatične delovne rokavice za **ESD**-uporabo. Primerne tudi za upravljanje **zaslonov na dotik**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Oznaka proizvajalca	TEGERA 877
Vsebina	6
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslon na dotik

elektrostatična lastnost	EGB/ESD
EN 388	3120X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Preciznost
Barva	modra/črna
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice