

## ejendals

### Delovne rokavice, par Tegera® 806, Velikost rokavic: 8



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094572 8
GTIN	7340118396552
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

**Tegera® 806.** Neprevlečene delovne rokavice za zaščito pred vrezi. Primerne za uporabo na suhih področjih. Tehnologija pletenja 18-gauge s tanko nitjo za najboljši občutek na konicah prstov. Primerno za **delovna mesta ESD**.

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

##### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

#### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	TEGERA 806
Velikost rokavic	8

Vsebina	6
Tehnologija pletenja	18G
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Nosilni material	Karbon, steklena vlakna, poliester, spandeks
Različica prevleke	Brez prevleke
Področje uporabe	Preciznost
Barva	sive
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	C
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti