

ejendals

Delovne rokavice, par Tegera® 806, Velikost rokavic: 7



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094572 7 |
| GTIN | 7340118396460 |
| Razred artikla | 04R |

Opis

Izvedba:

Tegera® 806. Neprevlečene delovne rokavice za zaščito pred vrezi. Primerne za uporabo na suhih področjih. Tehnologija pletenja 18-gauge s tanko nitjo za najboljši občutek na konicah prstov. Primerno za **delovna mesta ESD**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo.

Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|------------|
| Velikost rokavic | 7 |
| Oznaka proizvajalca | TEGERA 806 |

| | |
|---------------------------|--|
| Vsebina | 6 |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD |
| EN 388 | 1X42C |
| Nosilni material | Karbon, steklena vlakna, poliester, spandeks |
| Različica prevleke | Brez prevleke |
| Področje uporabe | Preciznost |
| Barva | sive |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | C |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |