

Garant**Nosilec rezila Vario plus Eco ravna, desno, Širina zarezane w: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274510 3
GTIN	4067263886198
Razred artikla	21U

Opis**Primerno za:**

Vpenjalno držalo Vario Plus Eco art. 274500; 274503; 274530.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

Pri širinah zarezovanja 2 mm in 3 mm je globina zarezovanja $t_{max} = 21$ mm omejena na \emptyset obdelovanca do 150 mm. Za \emptyset obdelovanca > 150 mm velja $t_{max} = 17$ mm. Pri širini zarezovanja 4 mm je globina zarezovanja $t_{max} = 28$ mm omejena na \emptyset obdelovanca do 150 mm. Za \emptyset obdelovanca > 150 mm velja $t_{max} = 24$ mm.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749
maksimalna globina rezanja t_{maks}	21 mm
Vpenjalni vijak	279815 9
Serijska	Vario Plus Eco

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila