

Garant**Nosilec rezila Vario plus Eco ravna, levo, Širina zareze w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274511 2
GTIN	4067263120414
Razred artikla	21U

Opis**Primerno za:**

Vpenjalno držalo Vario Plus Eco art. 274501; 274502; 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

Pri širinah zarezovanja 2 mm in 3 mm je globina zarezovanja $t_{max} = 21$ mm omejena na \emptyset obdelovanca do 150 mm. Za \emptyset obdelovanca > 150 mm velja $t_{max} = 17$ mm. Pri širini zarezovanja 4 mm je globina zarezovanja $t_{max} = 28$ mm omejena na \emptyset obdelovanca do 150 mm. Za \emptyset obdelovanca > 150 mm velja $t_{max} = 24$ mm.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak	279815 9
maksimalna globina rezanja t_{maks}	21 mm
Serijska	Vario Plus Eco
primerna obračalna rezalna ploščica	Št. 273656–273749

Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila