

Garant**Nosilec rezila Vario plus Eco ravna, levo, Širina zarezane w: 4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 274511 4 |
| GTIN | 4067263120438 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Primerno za:**

Vpenjalno držalo Vario Plus Eco art. 274501; 274502; 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

Pri širinah zarezovanja 2 mm in 3 mm je globina zarezovanja $t_{max} = 21$ mm omejena na \emptyset obdelovanca do 150 mm. Za \emptyset obdelovanca > 150 mm velja $t_{max} = 17$ mm. Pri širini zarezovanja 4 mm je globina zarezovanja $t_{max} = 28$ mm omejena na \emptyset obdelovanca do 150 mm. Za \emptyset obdelovanca > 150 mm velja $t_{max} = 24$ mm.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 28 mm |
| Vpenjalni vijak | 279815 9 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | Št. 273656–273749 |
| Serija | Vario Plus Eco |

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Velikost ploščice | 4 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 63,3 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 28 mm |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |