

**Garant****Vpenjalno držalo Vario plus Eco kolenasto 90°, desno, Širina držala b: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274502 20
GTIN	4067263120483
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Nosilec rezila Vario Plus Eco art. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Obseg dobave:**

Vklj. z montažnimi vijaki

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 317906–319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

L <sub>1</sub>	54 mm
Širina držala b	20 mm
Celotna dolžina L	85 mm
L <sub>2</sub>	16 mm
Montažni vijak	279815 9

Serijska	Vario Plus Eco
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje