

**Garant****Vpenjalno držalo Vario plus Eco ravno 0°, levo, Širina držala b: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274501 25
GTIN	4067263120476
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

**Primerno za:**

Nosilec rezila Vario Plus Eco art. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Obseg dobave:**

Vklj. z montažnimi vijaki

**Napotek:**

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 317906–319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G1/8 palca), št. 269207 in 269208.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	127,5 mm
Širina držala b	25 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Vpenjalna letev	279928 7
Montažni vijak	279815 9

Vpenjalni vijak	279815 24
Serija	Vario Plus Eco
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje