


Garant**Vpenjalno držalo Vario plus Eco kolenasto 90°, levo, Širina držala b: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274503 20
GTIN	4067263133056
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vario Plus Eco nosilec rezila št. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 317906–319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

L ₁	54 mm
Širina držala b	20 mm
Montažni vijak	279815 9
L ₂	16 mm
Celotna dolžina L	85 mm

Serijska	Eco
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje