

Garant**Vpenjalno držalo Vario plus Eco ravno 0°, levo, Širina držala b: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274501 20
GTIN	4067263120469
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Nosilec rezila Vario Plus Eco art. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 317906–319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Tehnični opis

L ₂	43,5 mm
Celotna dolžina L	112,5 mm
Širina držala b	20 mm
L ₁	54 mm
Vpenjalna letev	279928 7
Montažni vijak	279815 9

Vpenjalni vijak	279815 24
Serija	Vario Plus Eco
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje