

**mimatic**  
Tool Systems

## Osnovno držalo Držalo Weldon, Tip: 19/30



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218205 19/30
GTIN	2050001737304
Razred artikla	29B

### Opis

#### Izvedba:

Pritrditev listov z enim vijakom v središču. **Vmesnik Quadrogon** za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

#### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.

z notranjim hlajenjem: da

Ø vratu  $d_1$ : 30 mm

Dolžina vratu  $L_1$ : 55 mm

Celotna dolžina  $L_{\text{celotna}}$ : 128 mm

Ø držala  $D_s$  h6: 32 mm

Vpenjalna ploščica: 219846

Vpenjalni vijak: 219838 (SW3; 10,5 Nm)

### Tehnični opis

Vpenjalna ploščica	219846
Ø vratu $d_1$	30 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	128 mm
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Dolžina vratu $L_1$	55 mm
Vpenjalni vijak	219838 (SW3; 10,5 Nm)

Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalna ploščica	219846
Vpenjalni vijak	219838