



Delovne svetilke W6R-WORK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Robusten, prilagodljiv, vsestranski: Ledlenser W6R Work se izkaže, ko stvari postanejo tesne, na primer v kabelskih kanalih ali motornih prostorih. Poleg prilagodljive pritrditve s stojalom, magnetom ali kavljem se kompaktna delovna svetilka ponaša z zložljivo in vrtljivo glavo svetilke, ki osvetli tudi najožje reže neposredno od znotraj. Tipična svetlobna slika Ledlenser zagotavlja potrebno natančnost – bodisi na širokem območju bodisi selektivno. Zmogljiva baterija se lahko polni prek USB-C. Druge pametne lastnosti so nagubana površina za močan oprijem, praktična transportna ključavnica in funkcija opozorila, ko je baterija skoraj prazna. Prilagodljiva delovna luč z dvema viroma svetlobe za splošno ali točkovno osvetlitev. Zložljiva (180°) in vrtljiva (270°) glava svetilke za osvetlitev ozkih delovnih površin. Robustno plastično ohišje z nedersečo površinsko strukturo. Fleksibilna pritrditev s stojalom, magnetom in zložljivim kovinskim kavljem. Učinkovita litij-ionska baterija, enostavna za polnjenje prek USB-C s prikazom napolnjenosti akumulatorske baterije in polnjenja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	2,5 Ah
Sijalke	LED modul
Cona ATEX	brez

Oznaka proizvajalca	W6R Work
Masa	180 g
Barvna temperatura	6000 - 7500 K
Napetost akumulatorja	3,7 V
Svetlobni tok	220 - 600 lm
Celotna dolžina	143 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrednost CRI	80
Celotna širina	31 mm
Čas obratovanja	2 - 6 h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta izdelka	Delovne svetilke