



Delovne svetilke W7R-WORK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081229 W7R-WORK
GTIN	4058205030564
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Pametna, inovativna, vsestranska: Ledlenser W7R Work je vrhunska delovna luč za profesionalce z neprekinjeno nastavljivo barvno temperaturo glede na scenarij uporabe in dodatno UV-svetlobo v glavi svetilke za odkrivanje puščanja ali preverjanje dokumentov. Zložljiva in vrtljiva glava svetilke doseže tudi ozka delovna območja. Tipični svetlobni vzorec Ledlenser zagotavlja potrebno natančnost in ga je mogoče nenehno prilagajati med nevtralno in hladno belo svetlobo. Zmogljivo baterijo W7R Work je mogoče polniti prek USB-C. Druge uporabne lastnosti so številne možnosti namestitve in praktična transportna ključavnica.

- **Prilagodljiva vrhunska delovna luč z dvema viroma svetlobe za osvetlitev širokega območja in UV-svetlobo (365 nm) za odkrivanje puščanja ali preverjanje dokumentov.**
- **Brezstopenjsko nastavljiva barvna temperatura za različne scenarije uporabe.**
- **Zložljiva (180°) in vrtljiva (270°) glava svetilke za osvetlitev ozkih delovnih površin.**
- **Fleksibilna pritrditev s stojalom, magnetom in zložljivim kovinskim kavljem.**
- **Učinkovita litij-ionska baterija, ki jo je mogoče polniti prek USB-C.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Čas obratovanja	2 - 5 h
Oznaka proizvajalca	W7R Work

Število vključenih akumulatorjev	1
Vrednost CRI	80
Sijalke	LED modul
Masa	180 g
Celotna širina	31 mm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Kapaciteta akumulatorja	2,5 Ah
Svetlobni tok	220 - 600 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Barvna temperatura	4000 - 7500 K
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	143 mm
Vrsta izdelka	Delovne svetilke