



Svetilka v obliki pisala W2-WORK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Natančna luč, vedno pri roki: Ledlenser W2 Work je baterijsko pisalo in testna luč za obrtnike, gradbene delavce in vse, ki cenijo zanesljivo luč v žepnem formatu. Preizkušena kakovost svetlobe Ledlenser zagotavlja natančno osvetlitev – bodisi na širokem območju bodisi selektivno s točkovnimi LED-diodami v glavi svetilke. W2 Work lahko preprosto pritrдите na prsni žep s sponko. Druge pametne lastnosti so nagubana površina za močan oprijem, praktična transportna ključavnica in funkcija opozorila, ko je baterija skoraj prazna. Dve bateriji AAA zanesljivo in enostavno oskrbujeta luč z energijo za njeno naslednjo uporabo. Kompaktna žepna izvedba. Tri možnosti osvetlitve, vklj. s fokusirano točkovno svetlobo z odsevno lečo v glavi svetilke. Prikaz stanja akumulatorja. Integriran magnet za preprosto pritrđitev na kovinske površine (npr. na jeklene nosilce ali motorje). Nagibni mehanizem omogoča prilagodljivo usmeritev za optimalno osvetlitev delovnega območja.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Cona ATEX	brez
Barvna temperatura	6000 - 7500 K
Celotna višina	176 mm
Masa	42 g

Oznaka proizvajalca	W2 Work
Tip baterij	Micro, AAA
Celotna dolžina	24 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Svetlobni tok	40 - 160 lm
Število vključenih baterij	2
Sijalke	LED modul
Celotna širina	17 mm
Vrednost CRI	70
Čas obratovanja	10 h
Vrsta izdelka	Delovne svetilke