



Delovne svetilke, Tip: W4R-WORK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Robustna, vsestranska, kompaktna: delovna luč Ledlenser W4R Work je zanesljiv partner pri osvetlitvi vsakodnevnega dela v delavnici. Tipičen svetlobni vzorec Ledlenser Premium zagotavlja natančno in močno osvetlitev delovnih območij – po izbiri velikopovršinsko ali točkovno. Zahvaljujoč vgrajenemu magnetu in premičnemu podnožju je svetilko W4R Work mogoče kadar koli prilagodljivo namestiti in poravnati. Zmogljivo baterijo lahko hitro in enostavno napolnite prek USB-C. Druge pametne funkcije vključujejo sponko za pritrditev na delovno obleko ali opremo, reliefno površino za močan oprijem in praktično transportno ključavnico.

Kompaktna delovna svetilka z dvema svetlobnima viroma za širokopovršinsko (Flood) ali točkovno (Spot) osvetlitev. Robustno plastično ohišje z neдрsečo površinsko strukturo. Fleksibilna pritrditev in osvetlitev zahvaljujoč magnetu in vrtljivemu mehanizmu. Učinkovita litij-ionska baterija, enostavna za polnjenje prek USB-C s prikazom napolnjenosti akumulatorske baterije in polnjenja. Transportna blokada ščiti pred nenamernim vklopom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Čas obratovanja	2 - 9 h
Celotna širina	28 mm

Podatkovni list

Masa	91 g
Svetlobni tok	60 - 220 lm
Vrednost CRI	70
Število vključenih akumulatorjev	1
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	W4R Work
Sijalke	LED modul
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	0,76 Ah
Celotna dolžina	163 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napetost akumulatorja	3,7 V
Barvna temperatura	6000 - 7500 K
Vrsta izdelka	Delovne svetilke