



Svetilka s sponko W1R-WORK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Razred artikla	04B

Opis

Izvedba:

Izjemno kompaktna, zmogljiva, vsestranska: Ledlenser W1R Work je praktična svetilka s sponko za obrtnike, varnostno osebje in ljubitelje ročnega izdelovanja. Preprosto jo pritrdite s sponko ali magnetom, na primer na delovna oblačila, kape ali kovinske površine. Preizkušena kakovost svetlobe Ledlenser zagotavlja natančno osvetlitev v dveh stopnjah. Zahvaljujoč 360° vrtljivemu zglobov in vrtljivi glavi svetilke majhna spremljevalka zagotavlja svetlobo točno tam, kjer je potrebna. Integrirano baterijo lahko hitro in enostavno napolnite prek USB-C. Druge pametne lastnosti so nagubana površina za močan oprijem, praktična transportna ključavnica in funkcija opozorila, ko je baterija skoraj prazna.

- **Izjemno kompaktna svetilka s sponko za ponovno polnjenje z dvema stopnjama osvetlitve.**
- **360-stopinjski vrtljiv zglobov in vrtljiva glava svetilke za natančno in prilagodljivo osvetlitev.**
- **Fleksibilna pritrditev z uporabo robustne sponke ali magneta.**
- **Vgrajena litij-ionska baterija; enostavna za polnjenje prek USB-C s prikazom napoljenosti akumulatorske baterije in polnjenja.**
- **Transportna blokada ščiti pred nenamernim vklopom.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	3,7 V
Čas obratovanja	1,5 - 7 h
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Celotna širina	38 mm
Oznaka proizvajalca	W1R Work
Napajanje	Omrežno napajanje
Svetlobni tok	60 - 220 lm
Sijalke	LED modul
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	32 mm
Celotna višina	76 mm
Barvna temperatura	6000 - 7500 K
Masa	392 g
Vrednost CRI	70
Kapaciteta akumulatorja	0,74 Ah
Vrsta izdelka	Delovne svetilke