


Garant**Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC vitko, oblika ADB, BT 40 kratek, Vpenjalni premer D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303825 12
GTIN	4067263239727
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Krožni tek $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Izvrtina Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308806, reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Zunanji \varnothing D	44,5 mm
Vpenjalni \varnothing D ₁	12 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	DIN 6359

Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvedba	BT-DC