

Garant**Komplet čelnega sojemala z morsekonusom/cilindrično, desni tek, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327455 5
GTIN	4067263558101
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

- Čelno sojemalo s konstantno površino in kotom konice 60° za uporabo pri struženju in brušenju.
- Čelno sojemalo z vzmeteno, vpenjalno centrirno konico za stabilno vpenjanje brez zamikov.
- Visoka koncentričnost zaradi popolnoma brušene mehanike.
- Popolno v kombinaciji z našimi stružnimi konicami art. 321720, 311750 ali 321770.
- Praktično v sistemskem kovčku GARANT 630320.

Obseg dobave:

- 1× osnovno telo čelnega sojemala art. 327465 (primerno za desni in levi tek).
- 2× centrirna konica art. 327488.
- 2 × sojemalni nastavki art. 327470.

Tehnični opis

Ø centrirne konice	12; 16 mm
Ø delovnega območja	21 - 40 mm
Ø delovnega območja	33 - 64 mm
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo

Pribor

Čelno sojemaloz morsekonusom/cilindrično Tip 5	327465 5
Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušenDesni tek Ø delovnega območja 33-64 mm	327470 33-64
Centrirna konica za čelno sojemalo Ø centrirne konice D 12 mm	327488 12
Centrirna konica za čelno sojemalo Ø centrirne konice D 16 mm	327488 16
Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušenDesni tek Ø delovnega območja 21-40 mm	327470 21-40