

**Garant****Komplet čelnega sojemala z morsekonusom/cilindrično, desni tek, Tip: D32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327455 D32
GTIN	4067263558118
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

- Čelno sojemalo s konstantno površino in kotom konice 60° za uporabo pri struženju in brušenju.
- Čelno sojemalo z vzmeteno, vpenjalno centrirno konico za stabilno vpenjanje brez zamikov.
- Visoka koncentričnost zaradi popolnoma brušene mehanike.
- Popolno v kombinaciji z našimi stružnimi konicami art. 321720, 311750 ali 321770.
- Praktično v sistemskem kovčku GARANT 630320.

**Obseg dobave:**

- 1× osnovno telo čelnega sojemala art. 327465 (primerno za desni in levi tek).
- 2× centrirna konica art. 327488.
- 2 × sojemalni nastavki art. 327470.

**Tehnični opis**

Ø delovnega območja	17 - 32 mm
Ø delovnega območja	26 - 50 mm
Ø centrirne konice	10; 16 mm
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo

**Pribor**

Čelno sojemaloz morsekonusom/cilindrično Tip D32	327465 D32
Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušenDesni tek Ø delovnega območja 26-50 mm	327470 26-50
Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušenDesni tek Ø delovnega območja 17-32 mm	327470 17-32
Centrirna konica za čelno sojemalo Ø centrirne konice D 10 mm	327488 10
Centrirna konica za čelno sojemalo Ø centrirne konice D 16 mm	327488 16