

**Garant**

**Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušen Levi tek, Ø delovnega območja: 21-40mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327472 21-40
GTIN	4067263558279
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

Sojemalni nastavki iz visoko legiranega orodnega jekla, **neposredno ozobljeni** z določeno geometrijo brušenega zoba. To zagotavlja natančno določene polmere robov za daljšo življenjsko dobo in optimalen oprijem.

**Primerno za:**

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

**Napotek:**

**Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhmm, stari art. 327601/7611/7641/7651.**

**Tehnični opis**

Ø vpenjalnega kroga A	20 mm
Ø delovnega območja	21 - 40 mm
Dolžina C	30 mm
Ø primerne centrirne konice D	12 mm
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo

