

Garant

Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušen Levi tek, Ø delovnega območja: 11-20mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 327472 11-20 |
| GTIN | 4067263558248 |
| Razred artikla | 31G |

Opis**Izvedba:**

Sojemalni nastavki iz visoko legiranega orodnega jekla, **neposredno ozobljeni** z določeno geometrijo brušenega zoba. To zagotavlja natančno določene polmere robov za daljšo življenjsko dobo in optimalen oprijem.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Napotek:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhmm, stari art. 327601/7611/7641/7651.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Dolžina C | 38 mm |
| Ø vpenjalnega kroga A | 10 mm |
| Ø delovnega območja | 11 - 20 mm |
| Ø primerne centrirne konice D | 4 mm |
| Vrsta izdelka | Čelno sojemalo |

