

Garant

Sojemalni nastavek, neposredno ozobljeni, brušen Levi tek, Ø delovnega območja: 9-16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327472 9-16
GTIN	4067263558231
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Sojemalni nastavki iz visoko legiranega orodnega jekla, **neposredno ozobljeni** z določeno geometrijo brušenega zoba. To zagotavlja natančno določene polmere robov za daljšo življenjsko dobo in optimalen oprijem.

Primerno za:

Osnovno telo čelnega sojemala art. 327455, 327465.

Napotek:

Sojemalni nastavki so združljivi s sistemom CoAE Röhmi, stari art. 327601/7611/7641/7651.

Tehnični opis

Ø delovnega območja	9 - 16 mm
Ø vpenjalnega kroga A	8 mm
Dolžina C	38 mm
Ø primerne centrirne konice D	4 mm

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo