


Garant**Sojemalna plošča iz karbidne trdine za sojemalno ploščico, Tip: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327670 3
GTIN	4067263583677
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.

CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Primerno za:

Sojemalni nastavki art. 327480 in 327482.

Obseg dobave:

Tri kosi sojemalne ploščice iz karbidne trdine.

Napotek:

združljivi s sojemalnimi nastavki Röhm art. 327651 21-40, 26-50 in 33-64.

Tehnični opis

Dolžina stranice	6 mm
Debelina	3,2 mm
Število ploščic	3
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo