



## Akumulatorski rezalnik cevi, Tip: M12PCSS/0



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorski kompaktni rezalnik cevi** z rezalno glavo iz nerjavečega jekla. **Samodejna prilagoditev** premeru cevi. **Hitri rezi**, na primer v bakrene cevi premera 15 mm v manj kot 3 sekundah. Skupna širina 40 mm, najmanjša razdalja stene 40 mm. Dobava brez **akumulatorskih baterij in polnilnika**. Rezalec cevi za **cevi iz nerjavnega jekla** Ø 12–28 mm.

#### Napotek:

Akumulatorje najdete od art. 073814 naprej.

### Tehnični opis

Območje števila vrtljajev	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	M12 PCSS-0
Maksimalni Ø bakrene cevi	12 - 28 mm
Masa	1,5 kg
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	12 V

Maksimalni Ø cevi iz nerjavnega jekla	12 - 28 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta izdelka	Rezalci za cevi