



Akumulatorski pihalnik vročega zraka, Tip: M18BHG



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski pihalnik vročega zraka z nastavitvijo temperature do največ 470°

- **Hitro segrevanje v samo 6 sekundah**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vklj. z reflektorsko in reducirno šobo.

Napotek:

Ustrezne akumulatorske baterije, osnovne garniture in polnilniki akumulatorjev za Milwaukee 18 V sistem pod art. 073808–073840.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Število temperaturnih stopenj	1
Temperatura zraka	470 °C

Število vključenih akumulatorjev	0
Napetost akumulatorja	18 V
Masa	670 g
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pretok zraka	170 l/min
Oznaka proizvajalca	M18BHG-0
Vrsta izdelka	Heissluftbläser