

Garant**Univerzalna garnitura orodja XXL 70-delna, Število delov: 70****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 685502 70 |
| GTIN | 4067263309154 |
| Razred artikla | 66H |

Opis**Izvedba:**

Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.

Funkcija:

IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključ: Po 1 kos art. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

6-robni vijačni nastavki: Po 1 kos art. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295

Podaljšek: Po 1 kos art. 641029 vel. 75; 125; 250

Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2

Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2

Tračni meter: 1 kos art. 462201 vel. 2,5

Viličasto obročni ključ: Po 1 kos art. 613600 vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Kombinirane klešče: 1 kos art. 700940 vel. 160
Polokrogle klešče: 1 kos art. 713040 vel. 200
Stranske ščipalne klešče: 1 kos art. 724840 vel. 160
Ploščati izvijač: Po 1 kos art. 660032, vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: 1 kos art. 627132 vel. 9
Univerzalni nož: 1 kos art. 845020
Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art. 693352
Shranjevanje v: L-BOXX® art. 693330 vel. 238

Napotek:**Ob dobavi je orodje v kovčku L-BOXX®.****Tehnični opis**

| | |
|-------------------|------------------|
| Masa | 11 kg |
| Vrsta IP-zaščite | IP X4 |
| Število delov | 70 |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Vrsta izdelka | Garnitura orodja |

Pribor

| | |
|---|------------|
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 11 mm | 642129 11 |
| Sistemski kovček iz umetne mase L-BOXX®, prazen Tip 238 | 693330 238 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 15 mm | 642129 15 |
| Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm | 641029 75 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm | 613600 10 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 14 mm | 642129 14 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm | 613600 11 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 5 mm | 643229 5 |
| Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm | 641029 130 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 34 mm | 642129 34 |

| | |
|---|------------|
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm | 613600 16 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm | 613600 22 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 12 mm | 643229 12 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm | 613600 5,5 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 21 mm | 642129 21 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 14 mm | 643229 14 |
| Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m | 462201 2,5 |
| Polokrogle klešče, ravne, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 200 mm | 713040 200 |
| Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm | 700940 160 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm | 613600 8 |
| Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 6,5 mm | 660030 6,5 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm | 613500 15 |
| Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm | 641029 255 |
| Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem Tip 1/2 | 640025 1/2 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm | 613600 17 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm | 613600 6 |
| Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9 | 627132 9 |
| Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2 | 667690 2 |
| Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2 | 641629 1/2 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 27 mm | 642129 27 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 18 mm | 642129 18 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 10 mm | 643229 10 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm | 613500 16 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 13 mm | 642129 13 |

| | |
|--|------------|
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm | 613600 7 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 12 mm | 642129 12 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 9 mm | 613600 9 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm | 613600 21 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 6 mm | 643229 6 |
| T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 295 mm | 641329 295 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 10 mm | 642129 10 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 24 mm | 642129 24 |
| Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm | 660030 5,5 |
| Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 3,5 mm | 660030 3,5 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm | 613600 15 |
| Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 2 mm | 660030 2 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 8 mm | 642129 8 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 22 mm | 642129 22 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm | 613600 24 |
| Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm | 845020 |
| Vložek za pokrov kovčka, posamično | 693352 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 19 mm | 642129 19 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 30 mm | 642129 30 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 8 mm | 643229 8 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 4 mm | 643229 4 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm | 613600 13 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 20 mm | 613600 20 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 16 mm | 642129 16 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 17 mm | 642129 17 |

| | |
|--|------------|
| Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1 | 667690 1 |
| Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm | 724840 160 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm | 613600 19 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm | 613600 18 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm | 613600 14 |
| Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski 6-kotnik 7 mm | 643229 7 |
| Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm | 613600 12 |
| 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski Zev ključa 32 mm | 642129 32 |