



Mobilna delovna miza z univerzalno garnituro orodja 137-delna, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	689100 1
GTIN	4018754344383
Razred artikla	66H

Opis

Izvedba:

Mobilna delovna miza WB 621 s 7 predali. Zgornja 2 predala sta opremljena s **137-delno garnituro orodja Stahlwille**, ki vsebuje naslednje: Vijalne ključke, kleščke, 1/4-palčne in 1/2-palčne nasadne ključke, udarna orodja, kleščke za varnostne obroče, izvijače in dodatno opremo. Preostale 5 predale je mogoče opremiti po individualnih željah.

V razdelku omarice je po višini nastavljiva polica. Omarica in delovna miza se zapirata enako. V obseg dobave so vključeni 4 ključki.

Univerzalna garnitura orodja v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu na delovni mizi. Predale delavniškega vozička se odklene z mehanizmom za centralno zaklepanje s pomočjo stranske cilindrične ključavnice z odstranljivim ključem. Delovna miza ima veliko delovno površino z brezovo delovno ploščo Multiplex, FSC-certificirano, 1150 x 500 x 30 mm. Kable je mogoče napeljati skozi dve gumijasti puši in odstranljivi kabelski kanal na hrbtni strani. Z držalom za papir v roli in stransko mrežo lukenj za kavljke, npr. za večje orodje. Kolesa, odporna na olje in kislino (Ø 125 mm), imajo zaščito pred nitmi, ki ščiti ležaje pred umazanijo in nitmi, z dvema parkirnim zavorama.

Obseg dobave:

Delovna miza: 1 kos WB 621

Garnitura ključev, 22-delni: po 1 kos obročnega ključa art. 613500 vel. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 kos. obročnih ključev z ragljo vel. 8; 10; 13; 17; 19 mm
 Enostranski viličasti ključ, maks. širina ključa 34 mm, 1 kos
 Garnitura klešč, 4-delna: Cevne klešče vel. 240 mm, 1 kos
 Močne stranske ščipalne klešče vel. 160 mm, 1 kos
 Polokrogle klešče vel. 200 mm, 1 kos
 Kombinirane klešče vel. 180 mm, 1 kos
 Garnitura nasadnih ključev, 72-delna: Garnitura 1/4-colskih + 1/2-colskih nasadnih ključev, 52-delna
 Garnitura vijačnih nastavkov z 1 ročajem za vijačne nastavke, 21-delna, 1 kos
 Garnitura udarnih orodij, 7-delna: Ključavničarsko kladivo vel. 500 g, 1 kos
 Mehko kladivo vel. 35 mm, 1 kos
 Ploščati sekač vel. 175 mm, 1 kos
 Izbijač vel. 150 × 6 mm; 3,4 mm, 2 kos
 Prebijač vel. 120 × 4 mm, 1 kos
 Točkalo vel. 100 × 10 mm, 1 kos
 Garnitura klešč za varnostne obroče, 4-delna: 4 kosi, vel. A21; A2; J2; J21
 Garnitura izvijačev + dopolnilnih artiklov, 28-delna: Ploščat izvijači vel. 2,5; 4; 10 mm, 3 kos
 3 kos. izvijačev za profil Phillips vel. PH1; PH2; PH3
 Garnitura ključev za notranji šestkotnik za notranji Torx®, 8-delna, 1 kos
 6-kotna garnitura ključev za notranji šestkotnik, 9-delna, 1 kos
 Nož za kable, 1 kos
 Tračni meter vel. 3 m, 1 kos
 Leseni zložljiv meter vel. 2 m, 1 kos
 Magnetno prijemalo Mini, 1 kos
 Palična svetilka, 1 kos
Napotek:
Orodje ob dobavi ni nameščeno.

Tehnični opis

Širina	1150 mm
Višina	1045 mm
Globina	500 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm	613500 6
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613500 24
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613500 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613500 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613500 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613500 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613500 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613500 15
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613500 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613500 12
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613500 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613500 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613500 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613500 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613500 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613500 11