

Garant**Delavniška garnitura, Število orodij: 22****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

955072 22

GTIN

4067263169178

Razred artikla

91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Vložek iz trde pene za osnovno garnituro orodja za en komplet predal z uporabno površino 20×20G.

Primerno za:

Delovne mize GridLine Ready-to-go, delovne mize GridLine Vario z ohišjem 24G, ohišje GridLine 24G, omare za orodje GridLine 24×24G, predali GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar art. 914590.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955072: 1 St.

Pomično merilo GARANT art. 410100 vel. 150: 1 St.

Mikrometer GARANT art. 420402, vel. 0–25: 1 St.

Tračni meter GARANT art. 462201, vel. 2,5: 1 St.

Vodna tehtnica GARANT art. 467010 vel. 250: 1 St.

Dvostranski viličasti ključ GARANT art. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: po 1 kos

Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z zadrževalno kroglico GARANT art. 627132, vel. 9: 1 St.

Ploščati izvijač GARANT art. 660032, vel. 2,5; 4; 5,5: po 1 kos

Izvijač za profil Phillips GARANT art. 667702 vel. 1; 2: po 1 kos

Žepna svetilka GARANT art. 081505 vel. 125: 1 St.
 Kombinirane klešče GARANT art. 700940, vel. 160: 1 St.
 Stranske ščipalne klešče GARANT art. 724840, vel. 160: 1 St.
 Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 200: 1 St.
 Delovne škarje GARANT art. 769240 vel. 175: 1 St.
 Cevne klešče GARANT art. 813501, vel. 180: 1 St.
 Univerzalni nož GARANT art. 845020: 1 St.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×20
Globina v G	20
Širina v G	20
Izvedba	Za predal delavniškega vozička
Število orodij	22
Globina	500 mm
Širina	500 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala	100 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955072	952001 955072
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Mikrometer Merilno območje 0-25 mm	420402 0-25
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 2,5 m	462201 2,5
Vodna tehtnicaz vklopnim magnetom Dolžina 250 mm	467010 250
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostranski viličasti ključ Zev ključa 12X13 mm	610600 12X13

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 17X19 mm	610600 17X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610600 8X9
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 2,5 mm	660032 2,5
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 4 mm	660032 4
Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Širina konice b 5,5 mm	660032 5,5
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 1	667702 1
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene Velikost križne zareze 2	667702 2
LED žepna svetilka z baterijami Tip 125 mm	081505 125
Kombinirane klešče, kromirane, z dvokomponentno prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	700940 160
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev Celotna dolžina 160 mm	724840 160
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 200 g	750110 200
Delovne škarje s prevleko iz titana Celotna dolžina 175 mm	769240 175
Cevne klešče Celotna dolžina 180 mm	813501 180
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020