

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 80/7mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215160 80/7 |
| GTIN | 4045197349347 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali za **vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 27 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|---|-----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219808 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø rezila D_c | 80 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 50 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1805.. |
| Število rezil Z | 7 |
| Kot rampe α_{maks} | 0,4 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 0,8 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 71,95 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$ | 154 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 158 mm |
| Serija | Softcut® |
| Ø D_3 | 74 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219808 |
| | 211750 3,8 |

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 3,8 Nm
