



Delavniški voziček za orodje Tool Rebel z garnituro orodja 9700, 94-delna, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	689200 1
GTIN	4000896249183
Razred artikla	66H

Opis

Izvedba:

Delavniški voziček v ekskluzivni zasnovi Tool Rebel s 7 predali (5 nizkimi, 2 visokima).

Zgornja 2 nizka predala sta opremljena z visokokakovostno profesionalno 94-delno garnituro orodja, ki vsebuje naslednje: Izvijače, 1/4-palčne nasadne ključe, obročaste ključke in kotne ključke. Preostale 5 predale je mogoče opremiti po individualnih željah.

Univerzalna garnitura orodja v prilegajočih dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene, zaradi česar je vsak kos orodja spravljen na točno določenem mestu v delavniškem vozičku. Velika odlagalna polica in delovna površina je izdelana iz plastike, odporne na topila, in je tudi popolnoma zatesnjena. Centralno zaklepanje je zagotovljeno s stransko nameščeno cilindrično ključavnico. Kolesa, odporna na olje in kislino, se lahko obremenijo z 250 kg in imajo natančne kroglične ležaje ter dvojni kroglični obroč z vrtljivimi ležaji.

Obseg dobave:

Delavniški voziček Tool Rebel: 1 St.

Garnitura izvijačev 1, 18-delna: Po 1 kos kratki ploščati izvijač št. 662200, vel. 4; 5,5; 6,5

Po 1 kos kratki ploščati izvijač, VDE izoliran, št. 663100 vel. 2,5; 3,5

1 kos ploščati izvijač, Stubby vel. 5,5 mm

Po 1 kos kratki ploščati izvijač z neprekinjenim rezilom, št. 660300 vel. 5,5; 7

Po 1 kos kratki ploščati izvijač za profil Phillips št. 668260, vel. 1; 2; 3

1 kos izvijač za profil Phillips, Stubby št. 668260 vel. 25
 Po 1 kos kratki izvijač za profil Pozidriv art. 668270, vel. 1; 2
 1 kosov izvijač za elektroniko za profil Phillips vel. PH0
 1 kos ploščati izvijač za elektroniko št. 664600 vel. 2,5
 Po 1 kos vijačna čeljust št. 666425 vel. 1; 3
 Raglja 8000 A Zyklop, 1/4-palčna garnitura, 37-delna: 1 kos Zyklop Speed raglja 1/4 cola št. 632390
 Po 1 kos podaljšek 1/4 cola 75; 150mm
 1 kos kardanski zglob 1/4 cola
 1 kos podaljšek 1/4 cola »Wobble« dolžina 56 mm
 Po 1 kos nasadni ključ za zunanji šestkotnik 1/4 cola vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
 Po 1 kos vijačni nastavek za notranji Torx® 1/4 cola vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
 Po 1 kos vijačni nastavek za notranji šestkotnik, 1/4 cola, dolžina 28 mm vel. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Po 1 kos vijačni nastavek za notranji šestkotnik, 1/4 cola, dolžina 100 mm vel. 4; 5; 6; 8 mm
 6003 Joker, garnitura 1, 19-delna: Po 1 kos obročno viličasti ključ Joker 6003 št. 613800 vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
 1 kos odpiralč za steklenice
 Garnitura kotnih izvijačev 1, 20-delna: 1 kos komplet kotnih izvijačev za notranji šestkotnik s kroglično glavo, 9-delni, metrični vel. 1,5–10
 1 kos komplet kotnih izvijačev za notranji Torx® s kroglično glavo, 9-delni, vel. TX8–TX40
 1 kos magnetizirna naprava št. 666451 vel. 1
 1 kos STABILA žepni tračni meter (3 metri)

Napotek:**Orodje ob dobavi ni nameščeno.****Tehnični opis**

Uporabna globina predalov	398 mm
Število predalov	7
Širina	785 mm
Globina	518 mm
Uporabna širina predalov	522 mm
Višina	1020 mm
Oznaka proizvajalca	9700 Delavniški voziček Tool Rebel
Nosilnost predalov/polic	25 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Vrsta izdelka	Delavniški voziček

Pribor

Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 5,5 mm	660300 5,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 4 mm	662200 4
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613800 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613800 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613800 13
Izvijač, ploščati, z ročajem Kraftformin kapo za udarjanje Širina konice b 7 mm	660300 7
Izvijač za profil Phillips, s stebлом iz okroglega jekla Velikost križne zareze 3	668260 3
Izvijač za električarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 3,5 mm	663100 3,5
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 5,5 mm	662200 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613800 11
Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm	613800 6
Izvijač za profil Pozidriv, s stebлом iz okroglega jekla Velikost križne zareze 1	668270 1
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613800 19
Izvijač za elektroniko, ploščatiKraftform-Micro Širina konice b 2,5 mm	664600 2,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613800 12
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613800 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613800 16

Prijemalnik vijakov Tip 1	666425 1
Izvijač za profil Phillips, s stebлом iz okroglega jekla Velikost križne zareze 1	668260 1
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform Širina konice b 6,5 mm	662200 6,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613800 18
Prijemalnik vijakov Tip 3	666425 3
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613800 15
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613800 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 20 mm	613800 20
Izvijač za profil Phillips, s stebлом iz okroglega jekla Velikost križne zareze 2	668260 2
Izvijač za elektricarje, ploščati, z ročajem Kraftformv celoti izoliran Širina konice b 2,5 mm	663100 2,5
Raglja s finim ozobljenjem Zyklon Speed, dvosmerna, 1/4 cole z vrtljivo glavo in izmetačem	632390
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613800 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613800 21
Izvijač za profil Pozidriv, s stebлом iz okroglega jekla Velikost križne zareze 2	668270 2
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613800 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613800 24