


## Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, Število orodij: 29



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955161 29
GTIN	4067263103066
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 955161: 1 St.

6-kotni nasadni ključ GARANT, 1/4-colski, art. 631029 vel. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 kos

Ploščati vijačni nastavek HOLEX, 1/4-colski, art. 631613 vel. 3,5; 5,5: po 1 kos

Vijačni nastavek za profil Phillips HOLEX, 1/4-colski, art. 631623 vel. 1; 2: po 1 kos

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik GARANT, 1/4-colski, dolgi art. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 kos

Dvostranska raglja GARANT, 1/4-colska, art. 632025, vel. 1/4: 1 St.

Podaljšek GARANT, 1/4-colski, art. 632429 vel. 50; 100: po 1 kos

Natični ročaj GARANT, 1/4-colski, art. 632829 vel. 146: 1 St.

T-ročaj GARANT, 1/4-colski, art. 633029 vel. 116: 1 St.

Kardanski zglob GARANT, 1/4-colski, art. 633529 vel. 1/4: 1 St.

### Tehnični opis

Širina	383 mm
Število orodij	29
Globina	115 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Za globino police za orodje	115 mm
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 955161	952001 955161
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 10 mm	631029 10
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 11 mm	631029 11
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 12 mm	631029 12
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 13 mm	631029 13
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 14 mm	631029 14
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 3,5 mm	631029 3,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631029 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631029 4,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631029 5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631029 5,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631029 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631029 7
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631029 8
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631029 9
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski Širina rezila 3,5 mm	631613 3,5
Vijačni nastavek za ploščati profil, 1/4-colski Širina rezila 5,5 mm	631613 5,5
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski Velikost križne zareze 1	631623 1
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4-colski Velikost križne zareze 2	631623 2

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 2,5 mm	631729 2,5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 3 mm	631729 3
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 4 mm	631729 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 5 mm	631729 5
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/4-colskidolge 6-kotnik 6 mm	631729 6
Raglja, dvosmerna, 1/4 cole z izmetačem Tip 1/4	632025 1/4
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 100 mm	632429 100
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632429 50
Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 146 mm	632829 146
T-ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina 116 mm	633029 116
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633529 1/4