

## Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC dolgi, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 32/3mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215157 32/3
GTIN	4045197349248
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Brez notranjega hlajenja.

#### Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

#### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
Ø rezila D <sub>c</sub>	32 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	32 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219824 (15IP; 3,8 Nm)
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	50 mm

Število rezil Z	3
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	23,95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,2 stopinj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	26 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219824
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP