

**Garant****GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC kratki, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215155 25/2
GTIN	4045197349200
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**. Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

**Tehnični opis**

Ø rezila D <sub>c</sub>	25 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	44 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219824 (15IP; 3,8 Nm)

Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	16,95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,69 stopinj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	19 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219824